

**Garant****Fraise à chanfreiner carbure monobloc 100°, non revêtu, Ø ext. DC: 20,5mm**

## Données de commande

N° commande	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Classe d'article	11M

## Description

### Exécution:

Fraisage et ébavurage aisés, sans marques de vibrations.

**Construction très stable** avec **tête en carbure monobloc** pour les sollicitations les plus élevées. Spécialement conçues pour les **matériaux difficilement usinables**.

## Description technique

Ø ext.	20,5 mm
Tolérance de queue	h9
Avance f dans l'Inconel®	0,08 mm/tr
Ø fraise min., pour alésages à partir de	5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Longueur totale L	61 mm
Nombre de dents Z	5
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	100 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Queue	Queue cylindrique avec h9

Arrosage interne	non
Bague de couleur	Rose
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	6 m/min	S
Inconel	adaptée	5 m/min	S
PRFV	adaptée	5 m/min	N
PRFC	adaptée	5 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		