

Garant
Fraise carbure monobloc HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 16 mm

Données de commande

N° commande	203028 16
GTIN	4045197527684
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Affûtage spécial avec chanfreinage des arêtes similaire à celui des fraises toriques et **revêtement spécial**.

Tolérance Ø nominal: f8

Nombre de dents Z: 4

Angle d'hélice: 35 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 4

Longueur de coupe L_c : 36 mm

Longueur totale L: 92 mm

Ø queue D_s : 16 mm

Arrondi d'angle r_v : 0,3 mm

Avance f_z pour le dressage dans l'Inconel®: 0,08 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Ø dents D_c	16 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'Inconel®	0,08 mm
Ø queue D_s	16 mm
Longueur totale L	92 mm
Longueur de coupe L_c	36 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	f8
Angle d'hélice	35 degré
Arrondi d'angle r_v	0,3 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,08×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	rose
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Détalonnage Type FRST	209900 FRST
Affûtage de queue pour mandrin de freinage avec fonction de sécurité Ø queue outil 16 mm	SZ2025 16