

Garant

Roue de polissage Nylon (ZA) de forme ronde, moyen, Ø tête x largeur de tête: 60X50mm

**Données de commande**

N° commande	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Non-tissé particulièrement résistant et finement structuré avec zirconium (ZA). **Idéal pour le travail de l'acier inoxydable.** Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Particulièrement recommandées pour les contours.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	4000 min ⁻¹
Ø queue	6 mm
Largeur tête	50 mm
Ø tête	60 mm
Vitesse de rotation max.	7000 min ⁻¹
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Comparaison grain	180

Degré de finesse	moyen
Attribut des noms de produit	moyen
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		