

**Agrafeuse sans fil, Référence fabricant: M12BST****Données de commande**

N° commande	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Classe d'article	03L

Description**Exécution:**

Agrafeuse sans fil M12™ compacte et puissante avec poussoir intégré et poignée antidérapante. Jusqu'à 2000 agrafes par charge de la batterie 2,0 Ah. Prévention du tir à sec.

Adapté(s) pour:

Agrafes de type G avec profondeur d'insertion maximale de 6–14 mm.

Livraison:

Version **sans batterie, ni chargeur, ni HD Box.**

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type d'agrafe adaptée	G
Référence fabricant	M12BST
Tension de la batterie	12 V

Prof. pénétration maximale des agrafes	14 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Valise système (HD=Heavy Duty)
Type de produit	Agrafeuses

Accessoires

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C