

Garant
CCGT 030101, Nuance: HB7125-1


Données de commande

N° commande	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Classe d'article	211

Description

CCGT 030101 HB7125-1 Nuance: HB7125-1
 Brise-copeaux: VF
 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,4 mm
 Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 150 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,4 mm
Nuance	HB7125-1
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,1 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 150 m/min
Brise-copeaux	VF

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CCGT 030101
Application principale	M
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage