

Garant**CCGT 030101, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Classe d'article	211

Description

CCGT 030101 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 300 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Rayon d'angle	0,1 mm
Revêtement	Diamant
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 300 m/min
Application principale	N
Nuance	HU7315-1

Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCGT 030101
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage