

Garant**DCGT 04T002, Nuance: HB7125-1**

Données de commande

N° commande	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Classe d'article	21G

Description

DCGT 04T002 HB7125-1 Nuance: HB7125-1
Brise-copeaux: VF
Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 150 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7125-1
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	VF
Rayon d'angle	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,4 mm
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Code ISO plaquette	DC. T 11T308
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 150 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage