

Garant**CCGT 030102, Nuance: HB7125-1**

Données de commande

N° commande	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Classe d'article	211

Description

CCGT 030102 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 150 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,05 - 0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CCGT 030102
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 150 m/min

Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7125-1
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Brise-copeaux	VF
Type de produit	Plaquette pour tournage