

**Garant**
**VCGT 050102, Nuance: HB7025-1**


### Données de commande

N° commande	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Classe d'article	211

### Description

VCGT 050102 HB7025-1 Nuance: HB7025-1  
 Brise-copeaux: SF  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
 Avance f: 0,03 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 180 m/min

### Description technique

Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Code ISO plaquette	VCGT 050102
Brise-copeaux	SF
Nuance	HB7025-1
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P

Avance f	0,03 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 180 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage