



## Taraud machine HSS-E 6H, TiN, M× pas: 18X1,5



### Données de commande

N° commande	137150 18X1,5
GTIN	4045197079725
Classe d'article	11H

### Description

#### Exécution:

Surface présentant une dureté superficielle élevée. A utiliser avec une **émulsion** (min. 8 %).

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produit plus récent recommandé: 137160.**

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,5 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 110 mm

Ø queue: 14 mm

Carré corps: 11 mm

Ø perçage: 16,5 mm

### Description technique

Ø perçage	16,5 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	1,5 mm
Ange d'attaque	50 degré
Filetage Ø	18 mm
Ø queue	14 mm

Longueur totale $L_{tot}$	110 mm
Carré corps	11 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374
Profondeur de filetage	36 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M18×1,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert