

Garant
Fraise semi-finition pour rainure T carbure monobloc, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12 mm

Données de commande

N° commande	208034 28X12
GTIN	4045197269096
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale. Faces latérales à dépouille ne risquant pas de coincer dans la pièce à usiner.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures en T suivant DIN 650.

N'utiliser que 50% de la valeur f_z jusqu'à l'engagement complet.

Type: NF

Nombre de dents Z: 6

Nombre de dents Z: 6

Pour rain. T DIN 650: 16 mm

Ø de détalonnage D_1 : 13 mm

Longueur totale L: 85 mm

Ø queue D_s : 16 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,2 mm

Description technique

Avance f_z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,035 mm
Pour rain. T DIN 650	16 mm
Ø dents D_c	28 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Nombre de dents Z	6

Ø de détalonnage D ₁	13 mm
Ø queue D _s	16 mm
Longueur totale L	85 mm
Type	NF
Longueur de coupe L _c	12 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 851
Profil de fraise	à denture croisée
Tolérance Ø nominal	d11
Angle d'hélice	12 degré
Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises à queue cylindrique