

**Garant**
**Fraise Woodruff carbure monobloc, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 25,5X5 mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 208025 25,5X5 |
| GTIN             | 4045197199126 |
| Classe d'article | 11X           |

**Description**
**Exécution:**

Coupe périphérique, denture alternée. Faces latérales à dépouille ne risquant pas de coincer dans la pièce à usiner.

**Remarque(s):**

Pour le fraisage de rainures de clavettes-disques suivant DIN 6888 ou de petites rainures.

Rainures pleines:  $f_z$  pour  $a_p = 0,25 \times D$ .

Type: N

Nombre de dents Z: 10

Nombre de dents Z: 10

Pour clavettes-disques DIN 6888: 5,0×10,0 mm

Ø de détalonnage  $D_1$ : 7,5 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue  $D_s$ : 10 mm

Avance  $f_z$  pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,038 mm

**Description technique**

|   |             |
|---|-------------|
| Ø dents $D_c$   | 25,5 mm     |
| Pour clavettes-disques DIN 6888                                     | 5,0×10,0 mm |
| Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,038 mm    |
| Nombre de dents Z   | 10          |
| Ø de détalonnage $D_1$  | 7,5 mm      |

|  |   |
|--|---|
| Ø queue D <sub>s</sub>                           | 10 mm                                     |
| Longueur totale L                                | 63 mm                                     |
| Type   | N   |
| Longueur de coupe L <sub>c</sub>                 | 5 mm                                      |
| Revêtement                                       | TiAlN                                     |
| Type d'outils                                    | Carbure monobloc                          |
| Norme  | DIN 850 D/F                               |
| Profil de fraise                                 | à denture croisée                         |
| Tolérance Ø nominal                              | e8  |
| Direction de l'approche                          | horizontal                                |
| Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage | Profondeur de coupe<br>rainure pleine 1×D |
| Queue  | DIN 6535 HB avec h6                       |
| Arrosage interne                                 | non                                       |
| Tolérance de queue                               | h6  |
| Angle du chanfrein de bec                        | 90 degré                                  |
| Bague de couleur                                 | Vert                                      |
| Type de produit                                  | Fraises à queue cylindrique               |