

**Garant****Jeu de fraises à chanfreiner de précision 150130 en coffret 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 5****Données de commande**

N° commande	150305 5
GTIN	4045197694638
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Fraise à chanfreiner de précision 150130.

**Toutes les fraises ont 3 arêtes. Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel** et préparation adaptée des dents. Dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse. Nouveau **revêtement TiAlN spécial** pour une longue durée de vie. Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

**Avantage(s):**

Faibles vibrations tout au long du fraisage. Fonctionnement sans vibrations pour des résultats parfaits et une **durée de vie optimale**.

**Utilisation:**

Fraise à chanfreiner de précision pour la réalisation de **chanfreins ronds et précis à 90°**.

**Contenu:**

1 fraise de chaque: Réf. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

**Livraison:**

Jeu de 5 fraises à chanfreiner de précision en **coffret**.

**Description technique**

Nombre de fraises	5
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Graduation des arêtes de coupe	Différent
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	75 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	75 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	65 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	18 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	8 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	12 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	60 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		

Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
à sec	moyennement adaptée

## Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° Ø ext. Dc 16,5 mm	150130 16,5
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° Ø ext. Dc 20,5 mm	150130 20,5
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° Ø ext. Dc 25 mm	150130 25
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° Ø ext. Dc 6,3 mm	150130 6,3
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° Ø ext. Dc 10,4 mm	150130 10,4