

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**

Données de commande

N° commande	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L12
Longueur de tête L ₁	43 mm
Longueur totale L	200 mm
Série	GARANT Master
Taille plaquette	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D _{min}	27 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Déport L ₃	13,5 mm
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage