

Garant**Taraud machine Type B extra long, non revêtu, M: M4****Données de commande**

N° commande	131760 M4
GTIN	4045197070234
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Affûtage GUN.****Avec queue extra longue.**≤ M10: queue suivant **DIN 371**;≥ M12: queue suivant **DIN 376**.**Avantage(s):**Idéal **pour le taraudage de pièces d'accès difficile.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: Norme usine

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 112 mm

Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 3,3 mm

Description technique

Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	4 mm
Ø perçage	3,3 mm
Pas de filetage	0,7 mm
Norme	Norme usine

Ø queue D _s	4,5 mm
Longueur totale L	112 mm
Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	12 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M4
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

