

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	31 mm
Déport L ₃	9 mm
Ø queue D _s	16 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	18 mm
Série	GARANT Master
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SCLCR/L09
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage