

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm


Données de commande

N° commande	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Série	GARANT Master
Ø queue D _s	20 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	200 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	A20R SCLCR/L09
Déport L ₃	11 mm
Longueur de tête L ₁	36 mm
Taille plaquette	9 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage