

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Classe d'article	21T

**Description technique**

Série	GARANT Master
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	22 mm
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	200 mm
Déport $L_3$	11 mm
Code ISO porte-outils	A20R SCLCR/L09
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Ø queue $D_s$	20 mm
Longueur de tête $L_1$	36 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage