

## Garant

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**



### Données de commande

N° commande	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Classe d'article	21T

### Description technique

Ø queue $D_s$	16 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Déport $L_3$	10 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L07
Longueur totale $L$	180 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	19 mm
Longueur de tête $L_1$	28 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Série	GARANT Master
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage