

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm

**Données de commande**

N° commande	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	180 mm
Série	GARANT Master
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L11
Déport L_3	14 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de tête L_1	28 mm
Ø queue D_s	16 mm
Taille plaquette	11 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage