

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**


**Données de commande**

N° commande	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	A10K SDQCR/L07
Ø queue $D_s$	10 mm
Déport $L_3$	7 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Série	GARANT Master
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	13 mm
Longueur de tête $L_1$	20 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

