

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**



### Données de commande

N° commande	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Classe d'article	21T

### Description technique

Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Déport L <sub>3</sub>	8 mm
Code ISO porte-outils	A12L SDQCR/L07
Série	GARANT Master
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	15 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

