

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm

**Données de commande**

N° commande	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Ø queue D _s	20 mm
Déport L ₃	13 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDQCR/L11
Série	GARANT Master
Longueur totale L	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de tête L ₁	36 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

