

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	23 mm
Série	GARANT Master
Longueur de tête L ₁	28 mm
Déport L ₃	14 mm
Ø queue D _s	16 mm
Longueur totale L	180 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

