

Garant
Fraise torique carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 4/0,4 mm

Données de commande

N° commande	206140 4/0,4
GTIN	4045197123428
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Double angle de dépouille latérale.

Nombre de dents Z: 2

Angle d'hélice: 30 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe L_c : 4 mm

Rayon de coupe R_1 : 0,4 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 12 mm

Ø de détalonnage D_1 : 3,8 mm

Longueur totale L: 40 mm

Description technique

L_2	20 mm
Rayon de coupe R_1	0,4 mm
Ø de détalonnage D_1	3,8 mm
Avance f_z pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,025 mm
Nombre de dents Z	2
Ø dents D_c	4 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	12 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,023 mm
Ø queue D_s	4 mm

Longueur de coupe L_c	4 mm
Longueur totale L	40 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance \varnothing nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Détalonnage Type FRST	209900 FRST
-----------------------	-------------