



Taraud machine, non revêtu, UNC: 4-40



Données de commande

N° commande	137862 4-40
GTIN	4045197594860
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite. HSS-E

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME – B1.1.

Type de filetage: UNC

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 371

Filets au pouce: 40

Filetage Ø: 2,84 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D_s: 3,5 mm

Carré corps □: 2,7 mm

Ø perçage: 2,35 mm

Description technique

Filets au pouce	40
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,635 mm
Ø perçage	2,35 mm
Filetage Ø	2,84 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 371
Type d'outils	HSS E

Ø queue D _s	3,5 mm
Longueur totale L	56 mm
Carré corps □	2,7 mm
Profondeur de filetage	5,7 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	4-40 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Angle d'hélice	15 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		