


Garant
Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, Ø ext. Dc: 10mm

Données de commande

N° commande	150382 10
GTIN	4045197086488
Classe d'article	11M

Description
Exécution:

Similaires à DIN 335-C. Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. Ø 6 et 8 en carbure monobloc, à partir de Ø 10 têtes en carbure monobloc avec queue brasée.

Description technique

Pour chanfreinage conique suivant DIN 74 AF	M5
Ø fraise min., pour alésages à partir de	2,5 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/tr
Tolérance de queue	h9
Ø ext.	10 mm
Ø pré-perçage	2,5 mm
Ø queue D _s	8 mm
Longueur totale L	46 mm
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 335 C

Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	75 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	65 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	18 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	16 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	25 m/min	K
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		