

**Garant**
**Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, Ø ext. Dc: 10,4 mm**

**Données de commande**

N° commande	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Classe d'article	11M

**Description**
**Exécution:**

**Construction très stable**, à plusieurs arêtes, **géométrie spéciale** pour les **sollicitations les plus élevées**. Pour un **fraisage** et un **ébavurage sans marques de vibrations**. Pour **matériaux difficilement usinables**. Tête en carbure monobloc à queue brasée.  
Idéal pour les **fontes bainitiques (ADI)**.

**Remarque(s):**

Veiller impérativement à des conditions stables lors de l'utilisation!

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 4

Nombre de dents Z: 4

Ø fraise min., pour alésages à partir de: 4 mm

Longueur totale L: 46 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 8 mm

Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/tr

**Description technique**

Ø ext.	10,4 mm
Tolérance de queue	h9
Ø fraise min., pour alésages à partir de	4 mm
Ø pré-perçage	4 mm
Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm

Longueur totale L	46 mm
Nombre de dents Z	4
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Blanc
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner