

Garant**Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, Ø ext. Dc: 12,4 mm****Données de commande**

N° commande	150384 12,4
GTIN	4045197086570
Classe d'article	11M

Description**Exécution:**

Construction très stable, à plusieurs arêtes, **géométrie spéciale** pour les **sollicitations les plus élevées**. Pour un **fraisage** et un **ébavurage sans marques de vibrations**. Pour matériaux **difficilement usinables**. Tête en carbure monobloc à queue brasée.

Idéal pour les **fontes bainitiques (ADI)**.

Remarque(s):

Veiller impérativement à des conditions stables lors de l'utilisation!

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 5

Nombre de dents Z: 5

Ø fraise min., pour alésages à partir de: 4 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D_s: 8 mm

Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm²: 0,06 mm/tr

Description technique

Tolérance de queue	h9
Ø pré-perçage	4 mm
Ø fraise min., pour alésages à partir de	4 mm
Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm ²	0,06 mm/tr
Ø ext.	12,4 mm
Ø queue D _s	8 mm

Longueur totale L	56 mm
Nombre de dents Z	5
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Blanc
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner