

Garant

Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, Ø ext. Dc: 20,5 mm



Données de commande

N° commande	150384 20,5
GTIN	4045197086594
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Construction très stable, à plusieurs arêtes, **géométrie spéciale** pour les **sollicitations les plus élevées**. Pour un **fraisage** et un **ébavurage sans marques de vibrations**. Pour **matériaux difficilement usinables**. Tête en carbure monobloc à queue brasée.
Idéal pour les **fontes bainitiques (ADI)**.

Remarque(s):

Veiller impérativement à des conditions stables lors de l'utilisation!

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 5

Nombre de dents Z: 5

Ø fraise min., pour alésages à partir de: 5 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 10 mm

Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm²: 0,1 mm/tr

Description technique

Tolérance de queue	h9
Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm ²	0,1 mm/tr
Ø pré-perçage	5 mm
Ø fraise min., pour alésages à partir de	5 mm
Ø ext.	20,5 mm
Ø queue D _s	10 mm

Longueur totale L	63 mm
Nombre de dents Z	5
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Blanc
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner