

Marteau à aiguilles pneumatique, Type: P2541



Données de commande

N° commande	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Marteau à aiguilles léger pour éliminer le laitier de soudage, la rouille et la peinture. Changement d'aiguille sans outil. Propriétés anti-vibratoires élevées pour une sécurité optimale lors de chaque utilisation.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Longueur	370 mm
Niveau sonore	85 dB(A)
Fréquence de frappe	40 Hz
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vibrations maximales suivant EN	3,1 m/s ²
Poids	2,35 kg
Référence fabricant	P2541
Quantité maximale d'air absorbé	480 l/min
Raccord pneumatique	1/4 pouce



Raccord fileté BSP

Type de produit Marteaux à aiguilles

Accessoires

Jeu d'aiguilles Dimensions 180 mm 079729 180