

Garant
**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:
42/4mm**

Données de commande

N° commande	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø D ₁ h6	17 mm
Perçage par interpolation a _p	4 mm
Plaquette adaptée	RPK.1204M0T
Arrosage interne	oui
Filetage attachement M	M16
Perçage par interpolation Ø D _{min}	72 mm

Ø D ₂	28,7 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	82 mm
Longueur totale L _{tot}	42 mm
Ø D ₃	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents Z	4
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	26,94 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	1,79 degré
Ø dents D _c	42 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	219878 3