

Garant
Fraise torique carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 1/0,25 mm

Données de commande

N° commande	206140 1/0,25
GTIN	4045197123374
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Double angle de dépouille latérale.

Nombre de dents Z: 2

Angle d'hélice: 30 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe L_c : 1,5 mm

Rayon de coupe R_1 : 0,25 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 4 mm

Ø de détalonnage D_1 : 0,95 mm

Longueur totale L: 38 mm

Description technique

Nombre de dents Z	2
Rayon de coupe R_1	0,25 mm
Ø de détalonnage D_1	0,95 mm
Avance f_z pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,006 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	4 mm
L_2	20 mm
Ø dents D_c	1 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,006 mm
Ø queue D_s	3 mm

Longueur de coupe L_c	1,5 mm
Longueur totale L	38 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance \varnothing nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique