

TRICOFLEX**Tuyau souple transparent, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 9mm****Données de commande**

N° commande	080042 9
GTIN	3506110929738
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de -15 °C à 60 °C.

Tuyau TCN-AL, souple, résistant à la pression et durable. Grande résistance chimique. Pression de service 15 bars. Avec agrément pour les denrées alimentaires (VO/2011 – catégorie A/B/C).

Description technique

Couleur	transparent
Longueur tuyau	50 m
Ø ext. tuyau	15 mm
Ø int. tuyau	9 mm
Matière	Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester
Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011)	oui
Pression de service max.	15 bar
Plage de températures	-15 - 60 °C

Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau