

Garant UNILINE**CLEANING Tower forme en H fixe, Type: L****Données de commande**

N° commande	987102 L
GTIN	4062406588915
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La CLEANING Tower en forme de H asymétrique peut être garnie **des deux côtés**. Jusqu'à 4 poubelles à matières recyclables 987125 réf. 25 peuvent être installées dans le compartiment plus profond. Le petit compartiment convient au stockage de produits et d'appareils de nettoyage.

Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option réf.L permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.

Livraison:

CLEANING Tower forme en H asymétrique; module 955476 réf. L

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Description technique

Charge admissible	150 kg
Largeur	750 mm
Profondeur	750 mm
Poids	96 kg
Largeur utile	690 mm
Hauteur	2140 mm
Profondeur utile	180/ 330 mm
Série	Cleaning Tower
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Stations de nettoyage

Accessoires

Module pourUNI Tower L Type GREY	955476 GREY
Pictogramme UNI Line Type CLEANING	955474 CLEANING