

Garant**Lame de scie pour machines, HSS, Long. L / dents par pouce: 400/10****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 171000 400/10 |
| GTIN | 4045197094889 |
| Classe d'article | 11R |

Description**Exécution:**

GARANT – Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène **HSS (DMo5)**. Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, **puissance de coupe très élevée** (coupes rapides et longue durée de vie). L'avoyage précis garantit des coupes droites.

Description technique

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Largeur | 32 mm |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Ø trou de serrage | 8,5 mm |
| Dents / pouce | 10 |
| Longueur L | 400 mm |
| Denture | normal |
| Type d'outils | HSS |
| Type de produit | Lames de scie machine |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée |
| av. arrosage max. | adaptée |