

**Garant****Taraud machine, non revêtu, UNF: 7/8-14****Données de commande**

N° commande	138000 7/8-14
GTIN	4045197080394
Classe d'article	11H

**Description****Exécution:****Modèle robuste, avec hélice à droite 20°. HSS-E****Utilisation:****Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.**

Type de filetage: UNF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 22,23 mm

Longueur totale L: 125 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 20,4 mm

**Description technique**

Filetage Ø	22,23 mm
Nombre de dents Z	4
Ø perçage	20,4 mm
Nombre de goujures	4
Filets au pouce	14
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374

Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	14,5 mm
Profondeur de filetage	44,46 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	7/8-14 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Angle d'hélice	20 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

