

**Compresseur d'atelier, Type: 300/30W****Données de commande**

N° commande	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Clapets anticorrosion, refroidissement hautement efficace, composants de transmission de force sans entretien, réservoirs protégés contre la corrosion; garantie de réapprovisionnement de minimum 10 ans sur les pièces de rechange. Efficacité élevée et coûts réduits. Compresseurs de chantier, complètement protégés par des châssis en acier, pour des quantités d'air absorbées petites à moyennes.

Livraison:

Avec compresseur, réducteur de pression avec manomètre, raccord rapide.

Remarque(s):

Autres compresseurs d'atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Description technique

Puissance absorbée	1,5 kW
Puissance de remplissage maximale	215 l/min
Poids	43 kg
Référence fabricant	300/30W
Longueur	770 mm
Volume réservoir à pression	30 l

Puissance d'aspiration maximale	300 l/min
Largeur	510 mm
Hauteur	450 mm
Pression maximale (air)	10 bar
Type de produit	Compresseurs