

Garant**Fraise semi-finition, non revêtu, Ø k12 DC: 7mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 1917107 |
| GTIN | 4045197104731 |
| Classe d'article | 11W |

Description

Exécution:
Profil ébauche à pas fin.

Description technique

| | |
|--|-----------------------|
| Ø dents D_c | 7 mm |
| Avance f_z pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,012 mm |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Ø queue D_s | 10 mm |
| Longueur totale L | 66 mm |
| Longueur de coupe L_c | 16 mm |
| Direction de l'approche | Horizontal et oblique |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 |
| Tolérance Ø nominal | k12 |
| Angle d'hélice | 27-30 degré |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS Co 8 |
| Norme | DIN 844 B |
| Profil de fraise | NF |

| | |
|------------------|------------------|
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 83 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 30 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 25 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 25 m/min | P |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | 23 m/min | K |
| CuZn | moyennement adaptée | 55 m/min | N |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |