

**Garant****Fraise à chanfreiner Type C 60°, TiN, Ø ext. Dc: 25mm****Données de commande**

N° commande	150840 25
GTIN	4045197087324
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, **sans facettes**, que lors de l'ébavurage.

**Utilisation:**

Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations.

**Particulièrement adaptées au fraisage d'avant-trous de taraudage et au chanfreinage dans la construction d'outils et de dispositifs.**

**Description technique**

Ø fraise min., pour alésages à partir de	6,3 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/tr
Ø ext.	25 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Longueur totale L	71 mm
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	60 degré
Type d'outils	HSS

Norme	DIN 334
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	85 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	40 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	25 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	34 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	9 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		