



Taraud machine HSS-E-PM Type B 6HX, TiCN, M: M1,6



Données de commande

N° commande	132160 M1,6
GTIN	4045197071248
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

Affûtage GUN.

Guide d'entrée non affûté, mais avec goujures d'amenée de lubrifiant. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 132180.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,35 mm

Longueur totale L_{tot} : 40 mm

Ø queue: 2,5 mm

Carré corps: 2,1 mm

Ø perçage: 1,25 mm

Description technique

Filetage Ø	1,6 mm
Ø perçage	1,25 mm
Nombre de goujures	2
Nombre de dents Z	2
Ange d'attaque	50 degré
Pas de filetage	0,35 mm

Norme	DIN 371
Ø queue	2,5 mm
Longueur totale L _{tot}	40 mm
Carré corps	2,1 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	3,2 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M1,6
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu