

Garant
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants, non revêtu, Ø fraise D1 × Ø pilote D2: 11X6,6mm

Données de commande

N° commande	156020 11X6,6
GTIN	4045197087744
Classe d'article	11M

Description
Exécution:

Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales. Le Ø du pilote est adapté à l'application envisagée:

f – Pour trous débouchants de qualité **fine** suivant DIN ISO 273.

m – Pour trous débouchants de qualité **moyenne** suivant DIN ISO 273.

Utilisation:

Pour le fraisage à 180° (à fond plat) de vis à six pans creux DIN 912, 6912, 7984 et de vis cylindriques fendues ISO 1207 (DIN 84).

Description technique

Ø fraise	11 mm
Ø tenon	6,6 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,12 mm/tr
Pour taille de vis	M6
Nombre de dents Z	3
Ø pré-perçage	6,6 mm
Pour qualité de l'alésage	m
Ø queue D _s	8 mm
Longueur totale L	80 mm
Hauteur d'étage L ₁ 1. étage avec chanfrein	18 mm

Angle de pointe	180 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 373
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à lamer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		