



Taraud machine HSS-E-PM Type B 6HX, TiCN, M: M5



Données de commande

N° commande	132170 M5
GTIN	4045197265418
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

Affûtage GUN.

Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 132180.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,8 mm

Longueur totale L_{tot} : 70 mm

Ø queue: 6 mm

Carré corps: 4,9 mm

Ø perçage: 4,2 mm

Description technique

Ange d'attaque	50 degré
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	4,2 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,8 mm
Filetage Ø	5 mm

Norme	DIN 371
Ø queue	6 mm
Longueur totale L _{tot}	70 mm
Carré corps	4,9 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	10 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M5
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu