

Garant**Taraud machine HSS-E-PM, nitruré + vaporisé, M: M4****Données de commande**

N° commande	132420 M4
GTIN	4045197071538
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Affûtage GUN. Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.****Avantage(s):****Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d'un deuxième filet à l'inversion du sens de rotation.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 3,3 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Ø perçage	3,3 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	4 mm
Pas de filetage	0,7 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	4,5 mm

Longueur totale L	63 mm
Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	8 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M4
Revêtement	nitruré + vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	rose
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Hybride	adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	6 m/min	S
Inconel	adaptée	2 m/min	S
MMC	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

