

**Etau machine fixe, Type: 150I****Données de commande**

N° commande	362175 150I
GTIN	4062406384098
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

Corps de base robuste en fonte, glissières et surface trempées. Ouvertures de nettoyage dans le corps de base pour une bonne évacuation des copeaux. Soulèvement de la pièce réduit grâce à l'introduction spéciale de la force dans le mors mobile.

Utilisation:

Universelle.

Livraison:

Avec 2× mors rapportés, 2× mors supplémentaires 362181 et 1× manivelle.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 362177 – 362183, manivelle 362190, jeu de pièces de rechange 362199. Fixation à l'aide des vis pour rainures en T 375300 et alignement via des taquets 375365.

Remarque(s):

Dimension de réglage pas compatible avec d'autres marques. Version en pouces – Vis et filetage en pouces, entraînement 6 pans = ouv. 3/4 pouce.

Description technique

Force serrage	36 kN
L ₁	101,6 mm
Type	pouce
L ₂	58,7 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	NC-HOLEX

L ₃	90,5 mm
Longueur corps de base a	427 mm
Hauteur mors C	44,5 mm
Largeur corps de base B	186 mm
Largeur mors A	151 mm
Plage de serrage b	0 - 232 mm
Entraxe f	98,4 mm
Ouverture de clé	3/4 pouce
Hauteur corps de base c +/- 0,012	73 mm
Déplacement rapide	non
Mors interchangeables	oui
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Mors de rechange standardStandard Type 150	362181 150
Jeu de pièces de rechange9 pièces Type 9	362199 9