

**Garant**
**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Type: UNI**

**Données de commande**

N° commande	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Classe d'article	GGN

**Description**
**Exécution:**

- **Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.**
- **Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.**
- **Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l'usure élevées.**

**Adapté(s) pour:**

Fraises à surfacer GARANT 214395 et 214400.

**Contenu:**

50 × 214440 UNI

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 3$  mm.

**Description technique**

Type	UNI
Epaisseur plaquette E	3,18 mm
Contenu	50
Code ISO plaquette	SDMX 0903 AFEN
Nuance	HB7520

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	350 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	255 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	130 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	235 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

SDMX 0903 AFEN Type UNI	214440 UNI
-------------------------	------------