

**Garant****Jeu de 6 fraises à lamer en coffret, Type: DM****Données de commande**

N° commande	156420 DM
GTIN	4045197087980
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Assortiment des fraises les plus courantes **pour vis M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Fraise à lamer 156020 **DM** = trou débouchant de qualité **moyenne**

**Contenu:**

Fraise à lamer ( $\emptyset \times \emptyset$  pilote): 1 pc. de chaque réf. 6,5x3,4; 8x4,5; 10x5,5; 11x6,6; 15x9; 18x11

**Description technique**

Type	DM
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe	180 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 373
Queue	Queue cylindrique avec h9

Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à lamer

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		

## Accessoires

Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 18X11 mm	156020 18X11
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 15X9 mm	156020 15X9
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6