

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un a_p de 2,5 mm.

Description technique

Type	INOX
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	RPKT 10T3MOT
Nuance	HB7635
Avance f_z par dent	0,3 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		