

Garant
XNEX 080608, HU7710, Type: ALU


Données de commande

N° commande	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Plaquette en carbure double face 2x3 arêtes pour **opérations de dressage**.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 4 mm

Avance f_z par dent: 0,15 mm

Epaisseur plaquette S: 6.35 mm

Description technique

Type	ALU
Avance f_z par dent	0,15 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette S	6.35 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HU7710

Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1320 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		