


**Garant****ZCMX 130402, Nuance: HBZ310**

## Données de commande

N° commande	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Classe d'article	21E

## Description

ZCMX 130402 HBZ310 Nuance: HBZ310

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance tournage: 0,05 - 0,4 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,3 mm

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 200 - 600 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HBZ310
Revêtement	PVD
Avance perçage	0,03 - 0,3 mm
Avance tournage	0,05 - 0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	200 - 600 m/min

Code ISO plaquette	ZCMX 130402
Condition de coupe	Continue
Application principale	N
Type d'outils	Carbure
Pour Ø d'outil D <sub>c</sub>	25 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage